

**HALDER****Underredesanslag, Typ: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	370136 2
GTIN	4030618274209
Artikelklass	37K

**Beskrivning****Utförande:**

Spännelement med utbytbara käftar.

**Fördel:**

- **Neddragningsseffekt genom sned placering av spännbacken.**
- **Massivt utförande av vibrationsdämpande segjärn (GGG60).**
- **Perfekt anpassning till arbetsstycket.**
- **Små störkonturer.**
- **Fastspänning av stora arbetsstycken över hela bordets storlek möjlig.**
- **Monteringshål på sidan för fastsättning av längsgående stopp.**

**leveransinnehåll:**

1 st utbytesback (räfflad/slät).

**Teknisk beskrivning**

Bredd	65 mm
Spännkraft	20 kN
Längd	200 mm
höjd	132 mm

max. åtdragningsmoment

50 Nm

Produktslag

Kilspännback