

Garant**Gängtappförlängning med snabbspännanordning, Typ: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	338460 2
GTIN	4045197953094
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

- **Långt utförande.**
- **Momentet överförs via fyrkanten.**
- **I framkant är förlängaren utrustad med en snabbspännanordning.**
- **Den bakre änden på förlängaren uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängaren även kan användas tillsammans med gängtapphållare eller gängtappspännhylsor med fyrkant.**

Fördel:

- **Tidsbesparande och hög repetitionsnoggrant byte av gängtapparna tack vare snabbkoppling.**
- **Nästan alla kombinationer av förlängningarna möjligt tack vare att de har samma diameter D_3 resp. medbringarfyrkant K_2 .**

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

Passar till:

Fäste i gängtappsnabbytesinsatser eller gängtapps-ER-spänntänger med fyrkant.

Teknisk beskrivning

för gängans nominella diameter d_1 DIN 374/376	M4,5 – M5
Förlängningsstångens diameter D_3	12 mm
Förlängningsstångens diameter D_4	12 mm
Förlängning L_3	145 mm
Förlängning L_2	45 mm
för gängans nominella diameter d_1 DIN 371	M3
Förlängning K_2	9 mm
för gängskaftdiameter d_2	3,5 mm
Produktslag	förlängningsstång