

Garant**Gängtappförlängning med snabbspännanordning, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	338460 6
GTIN	4045197953131
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

- Långt utförande.
- Momentet överförs via fyrkanten.
- I framkant är förlängaren utrustad med en snabbspännanordning.
- Den bakre änden på förlängaren uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängaren även kan användas tillsammans med gängtapphållare eller gängtappspännhylsor med fyrkant.

Fördel:

- Tidsbesparande och hög repetitionsnoggrant byte av gängtapparna tack vare snabbkoppling.
- Nästan alla kombinationer av förlängningarna möjligt tack vare att de har samma diameter D_3 resp. medbringarfyrkant K_2 .

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

Passar till:

Fäste i gängtappsnabbytesinsatser eller gängtapps-ER-spänntänger med fyrkant.

Teknisk beskrivning

Förlängningsstångens diameter D_4	16 mm
för gängans nominella diameter d_1 DIN 374/376	M11
Förlängning L_2	45 mm
för gängskaftdiameter d_2	8 mm
Förlängning K_2	9 mm
för gängans nominella diameter d_1 DIN 371	M8
Förlängning L_3	145 mm
Förlängningsstångens diameter D_3	12 mm
Produktslag	förlängningsstång