

Garant**Gängtappförlängning med snabbspännanordning, Typ: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	338460 9
GTIN	4045197953162
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

- Långt utförande.
- Momentet överförs via fyrkanten.
- I framkant är förlängaren utrustad med en snabbspännanordning.
- Den bakre änden på förlängaren uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängaren även kan användas tillsammans med gängtapphållare eller gängtappspännhylsor med fyrkant.

Fördel:

- Tidsbesparande och hög repetitionsnoggrant byte av gängtapparna tack vare snabbkoppling.
- Nästan alla kombinationer av förlängningarna möjligt tack vare att de har samma diameter D_3 resp. medbringarfyrkant K_2 .

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

Passar till:

Fäste i gängtappsnabbytesinsatser eller gängtapps-ER-spänntänger med fyrkant.

Teknisk beskrivning

Förlängning K ₂	9 mm
för gängskaftdiameter d ₂	11 mm
Förlängningsstångens diameter D ₄	20 mm
för gängans nominella diameter d ₁ DIN 374/376	M14
Förlängning L ₃	145 mm
Förlängningsstångens diameter D ₃	12 mm
Förlängning L ₂	45 mm
Produktslag	förlängningsstång