

**Garant****Gängtappförlängning med snabbspännanordning, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	338460 12
GTIN	4045197953193
Artikelklass	31M

**Beskrivning****Utförande:**

- Långt utförande.
- Momentet överförs via fyrkanten.
- I framkant är förlängaren utrustad med en snabbspännanordning.
- Den bakre änden på förlängaren uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängaren även kan användas tillsammans med gängtapphållare eller gängtappspännhylsor med fyrkant.

**Fördel:**

- Tidsbesparande och hög repetitionsnoggrant byte av gängtapparna tack vare snabbkoppling.
- Nästan alla kombinationer av förlängningarna möjligt tack vare att de har samma diameter  $D_3$  resp. medbringarfyrkant  $K_2$ .

**Användningsdata:**

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergångar eller direkt på gjutväggar.

**Passar till:**

Fäste i gängtappsnabbytesinsatser eller gängtapps-ER-spänntänger med fyrkant.

**Teknisk beskrivning**

Förlängning L <sub>3</sub>	149 mm
Förlängning L <sub>2</sub>	49 mm
Förlängningsstångens diameter D <sub>4</sub>	26 mm
Förlängningsstångens diameter D <sub>3</sub>	18 mm
för gängans nominella diameter d <sub>1</sub> DIN 374/376	M20
för gängskaftdiameter d <sub>2</sub>	16 mm
Förlängning K <sub>2</sub>	14,5 mm
Produktslag	förlängningsstång