



## HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 4,4 mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 113005 4,4    |
| GTIN         | 4045197952134 |
| Artikelklass | 12B           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

#### Rekommendation:

#### Största borrhjup:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$ : 17,4 mm

Spännspårlängd  $L_c$ : 24 mm

totallängd L: 58 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 4,4 mm

Matning f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/v

### Teknisk beskrivning

|  |           |
|--|-----------|
| Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,05 mm/v |
| Spännspårlängd $L_c$                     | 24 mm     |
| totallängd L                             | 58 mm     |
| Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$    | 17,4 mm   |
| Skaftdiameter $D_s$                      | 4,4 mm    |
| Tolerans nom.-Ø                          | h8        |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Norm                       | DIN 1897          |
| Nominell $\varnothing D_c$ | 4,4 mm            |
| Antal skär Z               | 2                 |
| Spetsvinkel                | 130 grad          |
| Serie                      | HOLEX CleverDrill |
| Beläggning                 | obelagd           |
| Skärmaterial               | HSS               |
| Typ                        | N                 |
| Skaft                      | Cylindriskt skaft |
| Invändig                   | nej               |
| Färgring                   | Utan              |
| Produktslag                | Spiralborr        |