

**HOLEX****HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 10 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113005 10
GTIN	4045197952691
Artikelklass	12B

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

**Rekommendation:****Största borrhjup:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$ : 28 mmSpännspårlängd  $L_c$ : 43 mm

totallängd L: 89 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 10 mmMatning f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/v**Teknisk beskrivning**

totallängd L	89 mm
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
Antal skär Z	2
Tolerans nom.-Ø	h8
Spännspårlängd $L_c$	43 mm
Norm	DIN 1897

Rekommenderat maximalt borrhjup L <sub>2</sub>	28 mm
Nominell Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/v
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr