



## HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 8,1 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	113005 8,1
GTIN	4045197952509
Artikelklass	12B

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

#### Rekommendation:

#### Största borrhjup:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$ : 24,9 mm

Spännspårlängd  $L_c$ : 37 mm

total längd L: 79 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 8,1 mm

Matning f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/v

### Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$	24,9 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Norm	DIN 1897
Spännspårlängd $L_c$	37 mm
Nominell Ø $D_c$	8,1 mm

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8,1 mm
totallängd L	79 mm
Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/v
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr