



HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 3,6 mm



Beställningsdata

Ordernummer	113005 3,6
GTIN	4045197952059
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning.

Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 14,6 mm

Spännspårlängd L_c : 20 mm

totallängd L: 52 mm

Skaftdiameter D_s : 3,6 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,05 mm/v

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	14,6 mm
totallängd L	52 mm
Spännspårlängd L_c	20 mm
Nominell Ø D_c	3,6 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm/v
Norm	DIN 1897

Skaftdiameter D _s	3,6 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr