



HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 7,2 mm



Beställningsdata

Ordernummer	113005 7,2
GTIN	4045197952417
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:

Största borrhjup:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 23,2 mm

Spännspårlängd L_c : 34 mm

totallängd L: 74 mm

Skaftdiameter D_s : 7,2 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,08 mm/v

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 1897
Skaftdiameter D_s	7,2 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Nominell Ø D_c	7,2 mm
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm/v
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	23,2 mm

totallängd L	74 mm
Spännspårlängd L _c	34 mm
Antal skär Z	2
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr