



## HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 3,7 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	113005 3,7
GTIN	4045197952066
Artikelklass	12B

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

#### Rekommendation:

#### Största borrhjup:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$ : 14,5 mm

Spännspårlängd  $L_c$ : 20 mm

totallängd L: 52 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 3,7 mm

Matning f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/v

### Teknisk beskrivning

Skaftdiameter $D_s$	3,7 mm
totallängd L	52 mm
Antal skär Z	2
Tolerans nom.-Ø	h8
Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$	14,5 mm
Nominell Ø $D_c$	3,7 mm

Norm	DIN 1897
Spännspårlängd $L_c$	20 mm
Matning $f$ i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm/v
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr