

**HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 6,4 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113005 6,4
GTIN	4045197952332
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning.

Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 21,4 mm

Spännspårlängd L_c : 31 mm

totallängd L: 70 mm

Skaftdiameter D_s : 6,4 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,08 mm/v

Teknisk beskrivning

totallängd L	70 mm
Antal skär Z	2
Nominell Ø D_c	6,4 mm
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm/v
Spännspårlängd L_c	31 mm
Skaftdiameter D_s	6,4 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	21,4 mm

Norm	DIN 1897
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr