



HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 7,3 mm



Beställningsdata

Ordernummer	113005 7,3
GTIN	4045197952424
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning.

Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrdjup L_2 : 23,05 mm

Spännspårlängd L_c : 34 mm

totallängd L: 74 mm

Skaftdiameter D_s : 7,3 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,08 mm/v

Teknisk beskrivning

totallängd L	74 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Antal skär Z	2
Skaftdiameter D_s	7,3 mm
Norm	DIN 1897
Rekommenderat maximalt borrdjup L_2	23,05 mm
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm/v
Spännspårlängd L_c	34 mm

Nominell $\varnothing D_c$	7,3 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr