



## HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 4,7 mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 113005 4,7    |
| GTIN         | 4045197952165 |
| Artikelklass | 12B           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

#### Rekommendation:

#### Största borrhjup:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$ : 17 mm

Spännspårlängd  $L_c$ : 24 mm

totallängd L: 58 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 4,7 mm

Matning f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/v

### Teknisk beskrivning

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Spännspårlängd $L_c$                  | 24 mm    |
| Skaftdiameter $D_s$                   | 4,7 mm   |
| Tolerans nom.-Ø                       | h8       |
| Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$ | 17 mm    |
| Antal skär Z                          | 2        |
| Norm                                  | DIN 1897 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,05 mm/v         |
| Nominell Ø D <sub>c</sub>                | 4,7 mm            |
| totallängd L                             | 58 mm             |
| Spetsvinkel                              | 130 grad          |
| Serie                                    | HOLEX CleverDrill |
| Beläggning                               | obelagd           |
| Skärmaterial                             | HSS               |
| Typ                                      | N                 |
| Skaft                                    | Cylindriskt skaft |
| Invändig                                 | nej               |
| Färgring                                 | Utan              |
| Produktslag                              | Spiralborr        |