



HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 10,5 mm



Beställningsdata

Ordernummer	113005 10,5
GTIN	4045197952714
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:

Största borrhjup:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 27,3 mm

Spännspårlängd L_c : 43 mm

totallängd L: 89 mm

Skaftdiameter D_s : 10,5 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,1 mm/v

Teknisk beskrivning

Tolerans nom.-Ø	h8
Norm	DIN 1897
Nominell Ø D_c	10,5 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	27,3 mm
totallängd L	89 mm
Antal skär Z	2

Spännspårlängd L_c	43 mm
Matning f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/v
Skaftdiameter D_s	10,5 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr