



HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 8,3 mm



Beställningsdata

Ordernummer	113005 8,3
GTIN	4045197952523
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:

Största borrhjup:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 24,6 mm

Spännspårlängd L_c : 37 mm

totallängd L: 79 mm

Skaftdiameter D_s : 8,3 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,1 mm/v

Teknisk beskrivning

totallängd L	79 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Antal skär Z	2
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	24,6 mm
Nominell Ø D_c	8,3 mm
Skaftdiameter D_s	8,3 mm

Norm	DIN 1897
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm/v
Spännspårlängd L _c	37 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr