



HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 4,8 mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 113005 4,8 |
| GTIN | 4045197952172 |
| Artikelklass | 12B |

Beskrivning

Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:

Största borrhjup:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 18,8 mm

Spännspårlängd L_c : 26 mm

total längd L: 62 mm

Skaftdiameter D_s : 4,8 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,05 mm/v

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Norm | DIN 1897 |
| Nominell Ø D_c | 4,8 mm |
| Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 | 18,8 mm |
| total längd L | 62 mm |
| Skaftdiameter D_s | 4,8 mm |
| Antal skär Z | 2 |

| | |
|--|-------------------|
| Tolerans nom.-Ø | h8 |
| Matning f i stål < 750 N/mm ² | 0,05 mm/v |
| Spännspårlängd L _c | 26 mm |
| Spetsvinkel | 130 grad |
| Serie | HOLEX CleverDrill |
| Beläggning | obelagd |
| Skärmaterial | HSS |
| Typ | N |
| Skaft | Cylindriskt skaft |
| Invändig | nej |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Spiralborr |