

**HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 2,3 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113005 2,3
GTIN	4045197951922
Artikelklass	12B

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning.

Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrdjup  $L_2$ : 9,55 mm

Spännspårlängd  $L_c$ : 13 mm

totallängd L: 40 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 2,3 mm

Matning f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 1897
Rekommenderat maximalt borrdjup $L_2$	9,55 mm
Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/v
Tolerans nom.-Ø	h8
Spännspårlängd $L_c$	13 mm
totallängd L	40 mm
Skaftdiameter $D_s$	2,3 mm
Nominell Ø $D_c$	2,3 mm

Antal skär Z	2
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr