


**HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 9,4 mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	113005 9,4
GTIN	4045197952639
Artikelklass	12B

**Beskrivning**
**Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

**Rekommendation:**
**Största borrhjup:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$ : 25,9 mm

Spännspårlängd  $L_c$ : 40 mm

totallängd L: 84 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 9,4 mm

Matning f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	2
totallängd L	84 mm
Norm	DIN 1897
Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$	25,9 mm
Spännspårlängd $L_c$	40 mm
Tolerans nom.-Ø	h8

Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/v
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	9,4 mm
Nominell Ø D <sub>c</sub>	9,4 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr