



## HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 7,6 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	113005 7,6
GTIN	4045197952455
Artikelklass	12B

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

#### Rekommendation:

#### Största borrhjup:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$ : 25,6 mm

Spännspårlängd  $L_c$ : 37 mm

totallängd L: 79 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 7,6 mm

Matning f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/v

### Teknisk beskrivning

Spännspårlängd $L_c$	37 mm
Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/v
Skaftdiameter $D_s$	7,6 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
totallängd L	79 mm
Antal skär Z	2

Norm	DIN 1897
Nominell $\varnothing D_c$	7,6 mm
Rekommenderat maximalt borrdjup $L_2$	25,6 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr