

**HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 13 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113005 13
GTIN	4045197952776
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:**Största borrhjup:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 31,5 mm

Spännspårlängd L_c : 51 mm

totallängd L: 102 mm

Skaftdiameter D_s : 13 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,16 mm/v

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 1897
Nominell Ø D_c	13 mm
Antal skär Z	2
Spännspårlängd L_c	51 mm
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,16 mm/v
Skaftdiameter D_s	13 mm

Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	31,5 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
totallängd L	102 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Belägning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr