



HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 3,1 mm



Beställningsdata

Ordernummer	113005 3,1
GTIN	4045197952004
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning.

Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 13,35 mm

Spännspårlängd L_c : 18 mm

totallängd L: 49 mm

Skaftdiameter D_s : 3,1 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,05 mm/v

Teknisk beskrivning

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	13,35 mm
totallängd L	49 mm
Skaftdiameter D_s	3,1 mm
Antal skär Z	2
Spännspårlängd L_c	18 mm
Nominell Ø D_c	3,1 mm
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm/v
Norm	DIN 1897

Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr