



HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 5,9 mm



Beställningsdata

Ordernummer	113005 5,9
GTIN	4045197952288
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning.

Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 19,15 mm

Spännspårlängd L_c : 28 mm

totallängd L: 66 mm

Skaftdiameter D_s : 5,9 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,08 mm/v

Teknisk beskrivning

Spännspårlängd L_c	28 mm
Norm	DIN 1897
Skaftdiameter D_s	5,9 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Nominell Ø D_c	5,9 mm
Antal skär Z	2
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm/v
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	19,15 mm

totallängd L	66 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr