

**HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 17,5 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113005 17,5
GTIN	4045197952875
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning.

Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrdjup L_2 : 35,75 mm

Spännspårlängd L_c : 62 mm

totallängd L: 123 mm

Skaftdiameter D_s : 18,5 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,2 mm/v

Teknisk beskrivning

totallängd L	123 mm
Nominell Ø D_c	17,5 mm
Spännspårlängd L_c	62 mm
Skaftdiameter D_s	18,5 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,2 mm/v
Rekommenderat maximalt borrdjup L_2	35,75 mm
Antal skär Z	2

Norm	DIN 1897
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr