



## HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 7,7 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	113005 7,7
GTIN	4045197952462
Artikelklass	12B

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning.

Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$ : 25,45 mm

Spännsparlängd  $L_c$ : 37 mm

totallängd L: 79 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 7,7 mm

Matning f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/v

### Teknisk beskrivning

Spännsparlängd $L_c$	37 mm
totallängd L	79 mm
Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/v
Norm	DIN 1897
Tolerans nom.-Ø	h8
Nominell Ø $D_c$	7,7 mm
Antal skär Z	2
Skaftdiameter $D_s$	7,7 mm

Rekommenderat maximalt borrhjup L <sub>2</sub>	25,45 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr