

**HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 13,5 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113005 13,5
GTIN	4045197952783
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning.

Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 33,75 mm

Spännspårlängd L_c : 54 mm

totallängd L: 107 mm

Skaftdiameter D_s : 13,5 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,16 mm/v

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 1897
totallängd L	107 mm
Spännspårlängd L_c	54 mm
Skaftdiameter D_s	13,5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,16 mm/v
Nominell Ø D_c	13,5 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Antal skär Z	2

Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	33,75 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr