

**HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 6,8 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113005 6,8
GTIN	4045197952370
Artikelklass	12B

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

**Rekommendation:****Största borrhjup:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$ : 23,8 mm

Spännspårlängd  $L_c$ : 34 mm

total längd L: 74 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 6,8 mm

Matning f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$	23,8 mm
Norm	DIN 1897
Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/v
Skaftdiameter $D_s$	6,8 mm
Nominell Ø $D_c$	6,8 mm
Tolerans nom.-Ø	h8

totallängd L	74 mm
Antal skär Z	2
Spännspårlängd L <sub>c</sub>	34 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr