

**HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 5,1 mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 113005 5,1    |
| GTIN         | 4045197952202 |
| Artikelklass | 12B           |

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

**Rekommendation:****Största borrhjup:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$ : 18,4 mm

Spännspårlängd  $L_c$ : 26 mm

totallängd L: 62 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 5,1 mm

Matning f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/v

**Teknisk beskrivning**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Norm                                  | DIN 1897 |
| Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$ | 18,4 mm  |
| Tolerans nom.-Ø                       | h8       |
| Nominell Ø $D_c$                      | 5,1 mm   |
| Antal skär Z                          | 2        |
| Skaftdiameter $D_s$                   | 5,1 mm   |

|  |                   |
|--|-------------------|
| totallängd L                             | 62 mm             |
| Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,08 mm/v         |
| Spännspårlängd L <sub>c</sub>            | 26 mm             |
| Spetsvinkel                              | 130 grad          |
| Serie                                    | HOLEX CleverDrill |
| Beläggning                               | obelagd           |
| Skärmaterial                             | HSS               |
| Typ                                      | N                 |
| Skaft                                    | Cylindriskt skaft |
| Invändig                                 | nej               |
| Färgring                                 | Utan              |
| Produktslag                              | Spiralborr        |