

**HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 3,3 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113005 3,3
GTIN	4045197952028
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning.

Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 13,05 mm

Spännspårlängd L_c : 18 mm

totallängd L: 49 mm

Skaftdiameter D_s : 3,3 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,05 mm/v

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	3,3 mm
Nominell Ø D_c	3,3 mm
Norm	DIN 1897
totallängd L	49 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	13,05 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Antal skär Z	2
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm/v

Spännspårlängd L _c	18 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr