



Skruvtving av aducergods, spännvidd: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	860000 100
GTIN	4008158008240
Artikelklass	83J

Beskrivning

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålsjindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning.

Rörlig back **med glidsäkring** som förhindrar att den spända skruvtvingen oavsiktligt lossas. Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160. Med skyddskåpa av plast på tryckytan.

Spännkraft upp till 6000 N.

Norm:

DIN 5117

Reservdel:

Skyddslock nr 860115.

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	15×5 mm
kapacitet	50 mm

spännvidd	100 mm
Produktslag	Skruvtving

Tillbehör

Tryckhuvssats8 delar Tryckplattans Ø 23 mm	860115 23
Vario spännpåbyggnadspår	862950