



## Skrutvting av aducergods, spännvidd: 120mm



### Beställningsdata

Ordernummer	860000 120
GTIN	4008158008448
Artikelklass	83J

### Beskrivning

#### Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålsjindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning.

Rörlig back **med glidsäkring** som förhindrar att den spända skrutvtingen oavsiktligt lossas. Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160. Med skyddskåpa av plast på tryckytan.

Spännkraft upp till 6000 N.

#### Norm:

**DIN 5117**

#### Reservdel:

Skyddslock nr 860115.

### Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	20×5 mm
spännvidd	120 mm

kapacitet	60 mm
Produktslag	Skruvtving

---

**Tillbehör**

Tryckhuvssats8 delar Tryckplattans Ø 23 mm	860115 23
Vario spännpåbyggnadspår	862950