



Höjdritsmått med horisontellt ställbar ritsnål, ritshöjd: 600mm



Beställningsdata

Ordernummer	443720 600
GTIN	4045197953476
Artikelklass	42D

Beskrivning

Utförande:

Stabil, robust fotplatta med slipat underlag. Med justerbar mätskena, förstoringsglas och låsskruv. Avläsning 0,02 mm Avläsningsnollvärdet och ritsspetsen stäms av med fotplattans botten (ritsning från "0"). Ritningsmått kan därmed överföras direkt utan risk för räknefel. Ritsnålen är **försedd med hårdmetallspets och är horisontellt ställbar** med 140 mm (t.ex. vid svåråtkomliga ställen). Ritsnålen har en slimmad design för ritsning i smala spår. Fot med ergonomisk form förhindrar att ritsnålen kommer i kontakt med handen.

Teknisk beskrivning

fotplattans längd	190 mm
nonie	1/50 mm
fotplattans bredd	120 mm
Kalibrering	E1
felgräns	0,06 mm
mätpelartvärsnitt	35×12 mm

Norm	Verkstadsnorm
Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Höjdmättnings- och ritsapparat

Tjänster

KalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximaltmätområde 1000 mm	024630 1000
--	-------------

Tillbehör

Reservritsnål, hårdmetallspets Inställningsområde 140 mm	443730 140
--	------------