

Garant**GARANT Softcut® 45° högkapacitets-planfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor
Z: 80/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213555 80/6
GTIN	4045197953605
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Stort antal skär för maximal produktivitet. Positiv spånvinkel för lättskärande geometri och lågt effektbehov. God balans tack vare individuell verktygsgeometri.

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 3,0** med klinga nr **674252 15IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	80 mm
FästhålsØ	27 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
max. utvändig diameter D_{max}	92,1 mm
Antal skär Z	6
Skruvsats förvändskär	219833 (15IP; 3,0 Nm)

Passande vändskär	SE.T1305
Passande vändskär	XEEW1305
Serie	Softcut®
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	45 grad
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0