



ER-hylschuckar, HSK-A 63 ultrakort, för ER-spännhylsstorlek: 40



Beställningsdata

Ordernummer	305427 40
GTIN	4045197953759
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

Med Balluff/RFID-chip-hål.

- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Uppborrad genomgång (utan ställskruv).**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, ER-spänntänger nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	63 mm
För ER-spännhylsor	40
utkragningenslängd A-mått	85 mm
spännvidd	3 - 26 mm
fäste	HSK-A 63 ultrakort

Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-6
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
--------------------------------------	-----------