

Mätverktygssortiment 9 delar, Antal delar: 9



Beställningsdata

Ordernummer	685600 9
GTIN	2050001944542
Artikelklass	66H

Beskrivning

Utförande:

Systemväska L-BOXX® av slag- och stöttålig ABS-plast, fullständigt stänkskyddad. Den robusta klickmekanismen gör att väskorna snabbt och enkelt kan sättas ihop med varandra och tas isär. Flera systemväskor med en sammanlagd vikt på upp till 40 kg kan transporteras ihop. Locket kan belastas med upp till 100 kg och innehållet kan väga upp till 25 kg.

leveransinnehåll:

Stålmätsticka: 1 st nr 461805 storlek 300
Skjutmått: 1 st nr 410100 strl 150
Rullmåttband: 1 st nr 462201 strl 2,5
Hårdmetallritsnål rak: 1 st nr 458800 storlek HM
Spänningsprovare: 1 st nr 473010
Laseravståndsmätare: 1 st nr 465540 strl 60
Anslagsvinkel noggr. 2: 1 st nr 452600 strl. 150 × 100
Vattenpass: 1 st nr 467010 strl 250
Plastmåttstock: 1 st. nr 466200 strl. 2
Lockinlägg: 1 st nr 693352
Förvaring i: L-BOXX® nr 693330 strl. 102

OBS!:

Leverans sker med sorterade verktyg. Den passande rullvagnen för transport av upp till 5 st L-BOXX® storlek 102 finns under nr 693370 storlek 5.

Teknisk beskrivning

vikt	3,6 kg
Utförande	med mätverktyg
Produktslag	Cellplastinlägg

Tillbehör

Rullmåttband med fönster bandlängd 2,5 m	462201 2,5
Beröringsfri spänningsprovare	473010
Rak hårdmetallritsnål Typ	458800
Skjutmått mätområde 150 mm	410100 150
Vattenpassmed inkopplingsbar magnet Längd 250 mm	467010 250
AnslagsvinkelNoggrannhet 2 skänkelldängd 150X100 mm	452600 150X100
Systemväska av plast L-BOXX® tom Typ 102	693330 102
Separata lockinlägg	693352
Plastmåttstock Längd 2 m	466200 2
Laseravståndsmätare räckvidd 60 m	465540 60
Stålskala böjlig, smal, rostfrimattpolerad med gradering på baksidan totallängd 300 mm	461805 300