

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251113 16/12
GTIN	4045197954459
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Hävarm	259015 2
Huvudängd L <sub>1</sub>	26 mm
Underläggsplatta	259031 20
Fjäderstift-sats	259047 2
totallängd L	100 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
Passande vändskär	SN.. 1204..
ISO-kod hållare	PSSNR/L 1616H12
Vändskärsstorlek	12 mm
Skaftmått	16 mm
Fjäder-sats	259044 2
Hävarmsskruv	259018 2
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500