

**Mitutoyo****Digitalt skjutmått med AOS-system och mm/tum-omkoppling, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412639 150
GTIN	4946368667751
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Absolutskala, ingen nollställning är nödvändig, därigenom säkrare och snabbare mätning.**
- **Låg strömförbrukning (20000 timmar vid kontinuerlig drift), batteriindikator.**

Mätresultatet visas med lättlästa siffror (höjd 9 mm). Det elektromagnetiska mätsystemet **AOS (Advanced Onsite Sensor)** erbjuder bättre skydd mot vatten och damm.

Med mm/tum-omkoppling.

Med **drivrulle**.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

**Specialtillbehör:**

Batterifacklock nr 412239 storlek B.

**Teknisk beskrivning**

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,4
Drivrulle	ja
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
drifttid	20 000 h
Norm	ISO 13385

mätområde	0 - 150 mm
Djupmått finns	ja
avläsning	0,01 mm
skänkelängd	40 mm
avläsning	0,0005 tum
Antal ingående batterier	1
Sifferhöjd LCD-display	9 mm
Kalibrering	A1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,02 mm
Mätinstrumentets mätmetod	elektromagnetiskt induktiv metod
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

## Tillbehör

Hållare för djupmått, metall med 2 skruvar	412120
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Batterilock Typ B	412239 B