



Självnivellerande korslaser GLL, Typ: 3-80C



Beställningsdata

Ordernummer	468490 3-80C
GTIN	3165140888301
Artikelklass	46T

Beskrivning

Utförande:

Kompakt korslaser med självnivellerande laserlinjer. Snabb horisontell och vertikal inriktning av linjer. Robust design med Softgrip-anliggning skyddar mot stötar. Damm- och stänkskyddat. Dessutom två vertikala lodpunkter.

En horisontal och 2 vertikala 360°-linjer möjliggör många nya tillämpningar för samtidig markering, uppriktning och nivellering inomhus. Stort arbetsområde på upp till 120 m med hjälp av mottagare LER 7 Professional (tillbehör). Stort arbetsområde på upp till 120 m med hjälp av mottagare LR7 Professional (tillbehör). Bluetooth-gränssnitt för fjärrstyrd användning i exakta arbeten utan beröring av apparaten. **CAL Guard** övervakar lasern och rapporterar negativ påverkan och kalibreringsbehov. Alternativ strömförsörjning med 4 st AA-batterier. Höjdjustering med spärr för säker och exakt uppriktning med universalhållare BM1.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

ackumulator med snabbbladdare, BM1-universalfäste, lasermåltavla, skyddsväska, transportväska.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 54
räckvidd	30 m

felgräns	±0,2 mm/m
nivelleringsområde	±4 grad
räckvidd med mottagare	120 m
Längd	162 mm
stativgänga	1/4 tum
stativgänga	5/8 tum
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
höjd	148 mm
vikt	900 g
laserklass	2
Bredd	84 mm
förpackning	Transportväska
Färg på lasern	röd
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Krysslinjelaser