

**Garant****Skärhållare med fast lutningsvinkel 1,5°, Vänster, Skaft- / plattstorlek L: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271996 25/11
GTIN	4045197954794
Artikelklass	21W

**Teknisk beskrivning**

Spännskruv för gängskär	279810 4
Skaftmått	25 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
totallängd L	152 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	30 mm
Lutningsvinkel	1,5 grad
Vändskärsstorlek	11 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Produktslag	Skärhållare

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500

