

**Garant****Skärhållare med fast lutningsvinkel 1,5°, Höger, Skaft- / plattstorlek L: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271995 16/11
GTIN	4045197954718
Artikelklass	21W

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd L <sub>1</sub>	20 mm
Skaftmått	16 mm
totallängd L	100 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	16 mm
Spännskruv för gängskär	279810 4
Lutningsvinkel	1,5 grad
Vändskärsstorlek	11 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
Produktslag	Skärhållare

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spännskruv Typ 4	279810 4

Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

---

659957 500