

**Garant****Skrutvting av aducergods, spännvidd: 250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	860050 250
GTIN	4045197559647
Artikelklass	81D

**Beskrivning****Utförande:**

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålsjindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspanning.

Rörlig back **med glidsäkring** som förhindrar att den spända skrutvtingen oavsiktligt lossas.

Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160.

Rörlig tryckplatta med integrerad **spindelsäkring förhindrar att** spindelns lossnar vid vibrationer. Maximal kraftöverföring genom **krafthandtag** med greppvänlig Haptoprene-yta och slagttålig polypropenkärna. Halsäker ytstruktur också med våta och oljiga händer. Med skyddskåpa av plast på tryckytan.

**Norm:****DIN 5117****Reservdel:**

Skyddslock nr 860051.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd	250 mm
-----------	--------

kapacitet	120 mm
skenans tvärsnitt	29×9 mm
Produktslag	Skruvtving

---

## Tillbehör

Tryckhuvssats12 delar Typ 250	860051 250
-------------------------------	------------