

## Profillager-påbyggnadsställ, höjd: 3000mm



### Beställningsdata

Ordernummer	991489 3000
GTIN	4058255038190
Artikelklass	960

### Beskrivning

#### Utförande:

För stående och översiktlig förvaring av lätta och tunga långa detaljer, t.ex. läkt, rör, lister, balkar etc. Även mycket lämplig för självbetjäning. Variabelt användbara delningsarmar möjliggör flexibla fackbredder. Lutning 10°.

#### leveransinnehåll:

1 ram, 5 kantreglar, 2 underläggsplåtar. fotplattor, 4 golvförankringar (utan delningsarmar).

#### Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, regel RAL 2004 renorange, **pulverbelagd**.

#### OBS!:

- På **ojämna golv rekommenderar vi dessutom underläggsplåtar nr 991481**.
- **Lagergodset får vara max 500 mm högre än hyllstället!**
- **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.**
- **Distansarmar måste beställas separat under nr 991490 storlek 500 eller nr 991490 storlek 750.**

### Teknisk beskrivning

Fackbredd	2700 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	2786 mm

Ramprofil	S610-M18-U
Vertikallast (separat fält)	1135 kg
last från sidan per delningsarm	25 kg
höjd	3000 mm
Höjdinställning i raster	50 mm
Färgval	RAL 5010, 2004
Produktslag	Profillagerhyllställ

---

## Tillbehör

Golvförankring för pallhyllställsram	991470
--------------------------------------	--------