

**Verkt ygsh allare form B6 radiell v nster, l ng, Skaftdiameter d1: 40mm****Best llningsdata**

Ordernummer	319080 40
GTIN	4045197955036
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utf rande:**

- S tth rdad HRC 58 ± 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Anv ndningsdata:

Huvudsakligen f r utv ndig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

h_2	34 mm
h_5	48 mm
F�rgkod VDI-skaft	VDI 40
b_1	118 mm
h_1	25 mm
l_1	22 mm

h_6	32,5 mm
b_2	75,5 mm
l_2	44 mm
Skaftdiameter d_1	40 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare

Tillbehör

Monteringsnyckel för kulmunstycke Storlek 10	319003 10
--	-----------