


Garant**WOEX 05T304 T, HB330, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	232635 UNI
GTIN	4045197955142
Artikelklass	21E

Beskrivning

Passar till:

GARANT vändskärssborrar nr 232298/232300/232302/232310.

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 mm/v
Antal byten/skär	3
ISO-kod vändskär	WOEX 05T304 T
Sort	HB330
Skärmaterial	VHM
Bearbetningsstrategi	MTC
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	275 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	275 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	S
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		