



CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 13 mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 116050 13 |
| GTIN | 4045197956583 |
| Artikelklass | 12B |

Beskrivning

Utförande:

HOLEX CleverDrill – Stabil borrar för alla standardtillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare kors skarvning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöp spiralspår

Rekommendation:

Största borrhjup:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

OBS!

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 114,5 mm

Spännspårlängd L_c : 134 mm

total längd L: 205 mm

Skaftdiameter D_s : 13 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 | 114,5 mm |
| Tolerans nom.-Ø | h8 |
| Skaftdiameter D_s | 13 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Nominell Ø D_c | 13 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| totallängd L | 205 mm |
| Norm | DIN 340 |
| Spännspårlängd L _c | 134 mm |
| Spetsvinkel | 130 grad |
| Serie | HOLEX CleverDrill |
| Beläggning | obelagd |
| Skärmaterial | HSS |
| Typ | N |
| Skaft | Cylindriskt skaft |
| Invändig | nej |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Spiralborr |