

**CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 2,7 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116050 2,7
GTIN	4045197956163
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX CleverDrill – Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:

Största borrhjup:

Spånspårlängd (se tabell) minus 1,5 x nominell diameter.

OBS!:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

Invändig: nej

Norm: DIN 340

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 61,95 mm

Spånspårlängd L_c : 66 mm

total längd L: 100 mm

Skaftdiameter D_s : 2,7 mm

Teknisk beskrivning

total längd L	100 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	61,95 mm
Nominell Ø D_c	2,7 mm
Norm	DIN 340
Spånspårlängd L_c	66 mm

Tolerans nom.-Ø	h8
Skaftdiameter D _s	2,7 mm
Antal skär Z	2
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr