

**Skjutmått, mätområde: 2000 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415195 2000
GTIN	4045197997296
Artikelklass	42A

Beskrivning**Utförande:**

Bländfri mattförokromad nonie. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyck-Ø.** Med låsskruv. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning. Med fininställning.

Alla delar: Härdad

Norm: DIN 862

omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Kalibrering: A1

avläsning: 0,05 mm

gradering: 1/20 mm

felgräns: 0,22 mm

skänkellängd: 200 mm

Ansats för inre mått – Ø: 30 mm

vikt: 9,3 kg

Teknisk beskrivning

Kalibrering	A1
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
mätområde	0 - 2000 mm
vikt	9,3 kg
skänkellängd	200 mm
gradering	1/20 mm
avläsning	0,05 mm

Ansats för inre mått – Ø	30 mm
felgräns	0,22 mm
Norm	DIN 862
Gradering nonie mm/tum	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

Kalibrering Skjutmått / djupmått maximaltmätområde 2000 mm	011030 2000
Signering laserskrift Typ	018940