



Omkopplingsbarenhandstving, spännvidd: 650mm



Beställningsdata

Ordernummer	860280 650
GTIN	4008158028552
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena av draget stål, brunerad. Rörlig back, fast back, hus och pumpspak av glasfiberarmerad polyamid (slagtålig). Stora, plana uppspanningsytor möjliggör inspanning runt skenan. Praktisk **ratt** för snabb **omställning** mellan fastspänning och töjning utåt. Med frigöringspak för snabbinställning.

Användningsdata:

Universellt användbar och bekväm enhandsmanövrering för lägre spännkraft (upp till 1200 N).

Fastspänning och töjning utåt med snabbomkoppling.

Teknisk beskrivning

spännvidd utåt	75 - 685 mm
spännvidd	650 mm
skenans tvärsnitt	20×5 mm
kapacitet	85 mm
maximal spännkraft	1200 Nm

Produktlag

Skruvting