



Omkopplingsbarenhandstving, spännvidd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	860280 160
GTIN	4008158028521
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Skena av draget stål, brunerad. Rörlig back, fast back, hus och pumpspak av glasfiberarmerad polyamid (slagtålig). Stora, plana uppspanningsytor möjliggör inspanning runt skenan. Praktisk **ratt** för snabb **omställning** mellan fastspänning och töjning utåt. Med frigöringsspak för snabbinställning.

Användningsdata:

Universellt användbar och bekväm enhandsmanövrering för lägre spännkraft (upp till 1200 N).

Fastspänning och töjning utåt med snabbomkoppling.

Teknisk beskrivning

kapacitet	85 mm
spännvidd utåt	75 - 235 mm
spännvidd	160 mm
skenans tvärsnitt	20×5 mm
maximal spännkraft	1200 Nm

Produktlag

Skruvting