



Självnivellerande korslaser LINO, Typ: L2



Beställningsdata

Ordernummer	468481 L2
GTIN	7640110697528
Artikelklass	47C

Beskrivning

Utförande:

Robust, ergonomiskt plasthölje som är damm- och stänkvattenskyddat. Pulsfunktion med energisparläge: **Mycket lång användningstid** på upp till 44 h genom litiumjonbatteriet. Den magnetiska adaptern kan fästas på alla väggar med stålelement. **Tack vare magneten kan enheten vridas fritt och går lätt att lossa.** Spärr för sned projicering och som transportskydd.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive adapter, litiumjonbatteri, laddare, batterihållare, måltavla och låda.

Teknisk beskrivning

nivelleringsområde	±4 grad
räckvidd med mottagare	80 m
räckvidd	25 m
vikt	530 g

laserklass	2
Djup	100 mm
felgräns	0,2 mm/m
Bredd	60 mm
IP-skyddsklass	IP 54
stativgänga	1/4 UNC tum
höjd	110 mm
Färg på lasern	röd
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Krysslinjelasern

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------